

Elcometer 2410 粘度杯标准校准油

为了检验粘度杯的校准，或者为了ISO为其出具证书，必须使用粘度杯标准校准油。

标准油有其特定的排空时间，取决于粘度杯的类型 (Ford, Shell, Zahn等等)、流嘴和杯号。

检验粘度杯时，用标准油代替测量对象，并计算排空时间。

特定校准油必须和特定粘度杯和浸杯配合使用。请使用如下表格来决定每种杯该用哪种校准油，或者联系Elcometer。

粘度油的供应是 ½ 升 (1品脱) 瓶装。



技术规格

C

部件编号	浸杯				流杯			25°C (77°F) 时的动粘度†	证书
	Zahn	DIN Frikmar	ISO Frikmar	Shell	DIN	ASTM/FORD	ISO		
K0002410M021	1		3	2		2	3	34cSt	●
K0002410M022	2	4	4	4	4	3	4	120cSt	●
K0002410M023	3	4	6	5	4	4	6	230cSt	●
K0002410M024	4	4	6	6	4		6	420cSt	●
K0002410M025	5							710cSt	●
K0002410M026	6							1200cSt	●

† 名义值

● 作为标准提供证书